

**Vložka**  
**NPQX-D-PC19-T38-P10**  
Číslo dielu: 8189810

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                          |
| Menovitá šírka                           | 6.4 s                                                             |
| Hĺbka zasunutia hadice                   | 20.1 s                                                            |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | bez tesnenia                                                      |
| Montážna poloha                          | vodorovne                                                         |
| Tvar                                     | priamy tvar                                                       |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                 |
| Prevádzkový tlak                         | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny    |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 3 - vysoké nároky na odolnosť proti korózii                       |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Teplota okolia                           | -10 °C...60 °C                                                    |
| Hmotnosť výrobku                         | 10 g                                                              |
| Spôsob upevnenia                         | s prídržnou svorkou                                               |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vložka 15 mm                                                      |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8"                             |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | modrá                                                             |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                    |
| Materiál telesa                          | Zosílený PA                                                       |