

Tlmič hluku
AMTX-P-PC12
Číslo dielu: 8191740

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	1
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Spôsob upevnenia	s prídržnou svorkou
Hmotnosť výrobku	0.7 g
Pneumatický prípoj	Vložka 12 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tlmiča hluku	PE