

Odvzdušňovacia doska VABF-XA-12-M1-C

Číslo dielu: 8191741

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť balenia	1
Kompatibilné s	Ventilový terminál VTUX-A-P Ventilový terminál VTUX-A-S
Deštrukčný tlak	17 bar
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Vhodnosť pre vákuum	nie
Štandardný prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	5200 l/min
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m	106 dB(A)
Hmotnosť výrobku	24.9 g
Spôsob upevnenia	zaistenie západkou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA
Materiál tlmiča hluku	PE