


Doska zreťazenia VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Číslo dielu: 8191781

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Integrovaná funkcia	Kódovací kryt na určenie prívodu riadiaceho vzduchu (interný alebo externý)
Smer prietoku	reverzibilný
Kompatibilné s	Ventilový terminál VTUX-A-P Ventilový terminál VTUX-A-S
Vhodnosť pre vákuum	áno
Rozmery Š x D x V	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Max. ťahovací moment pri montáži na stenu	6 Nm
Hmotnosť výrobku	57.9 g
Spôsob upevnenia, pripojovacia doska	s priechodným otvorom
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	pre vložku 12 mm
Prípoj odvetrania riadiaceho tlaku 82/84	pre vložku 12 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Zosílený PA
Materiál dutinky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca
Materiál svorky	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ