

Uzatvárací kryt NEAU-AK-M8

Číslo dielu: 8196625

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	10 mm
Výška	11 mm
Veľkosť	M8x1
Tvar	Zaslepovacia zátka
Spôsob upevnenia	naskrutkované
Hmotnosť výrobku	4.8 g
Veľkosť balenia	8
Elektrický prípoj	Zásuvka
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Farba telesa	čierna
Materiál telesa	PBT
Montážna poloha	ľubovoľná
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Test na požiaru odolnosť	UL94 V-0
Farba	čierna