

**Spojka**  
**EAMD-67-65-25-32X32-U**  
Číslo dielu: 8196715

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                |
|--------------------------------|------------------------|
| Priemer montáže 1              | 25 s                   |
| Upínací priemer 2              | 32 s                   |
| Veľkosť                        | 67                     |
| Menovitá dĺžka                 | 65 s                   |
| Montážna poloha                | ľubovoľná              |
| Max. počet otáčok              | 4500 1/min             |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %               |
| Teplota okolia                 | -25 °C...60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 430 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenesiteľný krútiaci moment   | 115 Nm                 |
| Hmotnosť výrobku               | 844 g                  |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS         |