

Pohon s piestom DFPK-46-17-T32-V4

Číslo dielu: 8198975

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná veľkosť pohonu	46
Zdvih	17 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	s mechanickou indikáciou
Riadiaca funkcia	Zatváranie silou pružiny, NC
Prevádzkový tlak	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Druh krytia	IP65 IP67
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1298 g
Pneumatický prípoj	Vnútorňý závit G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Ušľachtilá oceľová liatina
Materiál tesnení	FPM
Materiál telesa	Ušľachtilá oceľová liatina
Číslo materiálu telesa	1.4408
Materiál piestnej tyče	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ