


Tlmič nárazov DYSD-Q13-4-4-Y1F-Y9

Číslo dielu: 8199038

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Zdvih	4 s
Tlmenie	samonastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.5 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.2 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií v súlade s internou definíciou spoločnosti Festo v stupni prístnosti F1A s obmedzeniami týkajúcimi sa použitia Cu/Zn/Ni
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	4 s
Max. dorazová sila	110 N
Max. uťahovací moment	1 Nm
Max. absorpcia energie na zdvih	0.6 J
Max. absorpcia energie na hodinu	1440 J
Vratná sila	3 N
Min. sila zasúvania	18 N
Hmotnosť výrobku	6.5 g
Hmotnostný rozsah	4.8 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	vysokolegovaná oceľ