

# Plastová hadica PUN-H-3/8-TGN-150-CB

Číslo dielu: 8203978

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vonkajší priemer v palcoch                   | 3/8                                                                                                                                                                                            |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 0.171 stopa                                                                                                                                                                                    |
| Min. polomer ohybu                           | 0.082 stopa                                                                                                                                                                                    |
| Pokyny na použitie                           | TPE-U na báze éteru                                                                                                                                                                            |
| Vlastnosti hadice                            | vhodné do energetických reťazcov                                                                                                                                                               |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -14.4 psi...145 psi                                                                                                                                                                            |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku               | Voda: prevádzkový tlak závisí od teploty, pozri diagram, max. 0,3 MPa pri 0 - 60 °C                                                                                                            |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)                                                                                                                      |
| Skúška materiálu na požiaru odolnosť         | UL94 HB                                                                                                                                                                                        |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                 |
| Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií   | Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok. |
| Trieda čistoty priestoru                     | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1                                                                                                |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                  | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                                                                                                                                      |
| Teplota okolia                               | -31 °F...145 °F                                                                                                                                                                                |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 5.16 oz/ft                                                                                                                                                                                     |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 3/8"                                                                                                                                                 |
| Farba                                        | prieľadná zelená                                                                                                                                                                               |
| Shore tvrdosť                                | D 52 +/-3                                                                                                                                                                                      |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                                                                                                                                                                                 |
| Materiál hadice                              | TPE-U(PU)                                                                                                                                                                                      |