

# Vodiaca jednotka FENG-40-160-GF

Číslo dielu: 8204071

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak    | Hodnota                              |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Veľkosť                  | 40                                   |
| Zdvih                    | 160 s                                |
| Montážna poloha          | ľubovoľná                            |
| Vedenie                  | Klzné vedenie                        |
| Konštrukcia              | Vedenie                              |
| Ochrana proti výbuchu    | Rešpektujte upozornenia v osvedčení  |
| Zhoda s LABS             | VDMA24364-B2-L                       |
| Teplota okolia           | -20 °C...80 °C                       |
| Sila posuvu              | 30 N                                 |
| Pohybovaná hmotnosť      | 1278 g                               |
| Hmotnosť výrobku         | 2976 g                               |
| Spôsob upevnenia         | s vnútorným závitom                  |
| Pokyny k materiálu       | V zhode s RoHS                       |
| Materiál vodiaceho prvku | vysokolegovaná oceľ                  |
| Materiál telesa          | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |
| Materiál príruby         | Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná |