


Napájacia doska VMPA-FB-SP-M12-V

Číslo dielu: 8204604

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. napájanie prúdom	4 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Prípustné výkyvy napätia	+/- 25 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-5 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
Elektrický prípoj	5-pin M12x1 okrúhly konektor
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál veka	Zosílený PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok