

Suction cup with connection OGVN-20-A-U

Číslo dielu: 8204817

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavky	4,6 s
Priemer prísavky	20 s
Objem prísavky	1.04 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	kruhovú, vlnovec, 1,5-násobný
Prevádzkový tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 1 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných ploch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	10 °C...45 °C
Hmotnosť výrobku	1.1 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Farba	modrá/svetlomodrá
Shore tvrdosť	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	PUR