

Adaptérová doska OAMC-PA-G14-4

Číslo dielu: 8205196

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál upevňovacieho uholníka	Hliník, eloxovaný
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	Pripojovacia doska
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	215 g
Spôsob upevnenia	Priame upevnenie závitom
Upevnenie prísavky	Vnútorňý závit G1/4
Upevnenie prísavky, množstvo	4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná