

Obslužné zariadenie CDSV-P20-A

Číslo dielu: 8217573

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Max. dĺžka vedenia	3 m
Ovládacie prvky	3 tlačidlá
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípoje
Odolnosť proti preťaženiu	je k dispozícii
Rozsah prevádzkového napätia DC	15 V...30 V
Príkon pri menovitom prevádzkovom napätí	Elektronika: ≤ 100 mA
Max. spotreba prúdu	20 mA
Značka KC	KC-EMV
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Skladovacia teplota	-20 °C...80 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 85 %
Druh krytia	IP40
Trieda krytia	III
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	21 g
Spotreba elektrickej energie	0.5 W
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovitá aplikačná výška	≤ 2000 m NHN
Typ indikácie	Svetelný LCD displej
Prevádzková indikácia	prostredníctvom podsvietenia
Indikácia stavu	Modrá LED dióda = normálny stav Červená LED dióda = porucha
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosilený PA