

Číslo dielu: 8217880



| Charakteristický znak                  | Hodnota                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                  | 2 in                                                      |
| Priemer piestu                         | 2"                                                        |
| Závit na piestnej tyči                 | 1/2-20 UNF-2A                                             |
| Tlmenie                                | bez tlmenia                                               |
| Montážna poloha                        | ľubovoľná                                                 |
| Koniec piestnej tyče                   | Vonkajší závit                                            |
| Konštrukcia                            | Piest<br>Piestna tyč<br>Rúra valca                        |
| Snímanie polohy                        | bez                                                       |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie     | okružla piestna tyč                                       |
| Prevádzkový tlak                       | 9.99 psi...150 psi                                        |
| Spôsob fungovania                      | dvojčinný                                                 |
| Prevádzkové médium                     | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK     | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                 |
| Zhoda s LABS                           | VDMA24364 zóna III                                        |
| Teplota okolia                         | -40 °F...300 °F                                           |
| Hmotnosť výrobku                       | 1.58 lb                                                   |
| Pneumatický prípoj                     | 1/4 NPT                                                   |
| Pokyny k materiálu                     | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál tesnení                       | NBR                                                       |
| Materiál piestnej tyče                 | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                         |
| Materiál rúry valca                    | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                        |