

# Kruhový valec DPRA-N-2"-3-NGP4-N

Číslo dielu: 8217881

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Zdvih                                   | 3 in                                                      |
| Priemer piestu                          | 2"                                                        |
| Závit na piestnej tyči                  | 1/2-20 UNF-2A                                             |
| Tlmenie                                 | bez tlmenia                                               |
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                 |
| Koniec piestnej tyče                    | Vonkajší závit                                            |
| Konštrukcia                             | Piest<br>Piestna tyč<br>Rúra valca                        |
| Snímanie polohy                         | bez                                                       |
| Poistenie proti pretočeniu/vedenie      | okružla piestna tyč                                       |
| Prevádzkový tlak                        | 9.99 psi...150 psi                                        |
| Spôsob fungovania                       | dvojčinný                                                 |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii                |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III                                        |
| Teplota okolia                          | -40 °F...300 °F                                           |
| Hmotnosť výrobku                        | 1.73 lb                                                   |
| Pneumatický prípoj                      | 1/4 NPT                                                   |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál tesnení                        | NBR                                                       |
| Materiál piestnej tyče                  | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                         |
| Materiál rúry valca                     | vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca                        |