


Náboj spojky
EAMC-H-15-7-GB8-8
Číslo dielu: 8228650

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	8 s
Veľkosť	15
Menovitá dĺžka	12.4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.191 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť výrobku	4 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS