


Náboj spojky
EAMC-H-25-10-GB8-14
Číslo dielu: 8228653

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	14 s
Veľkosť	15/25
Menovitá dĺžka	15.4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	10000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	1.04 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť výrobku	11 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS