

Náboj spojky
EAMC-H-30-10-GB16-9
Číslo dielu: 8228656

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	9 s
Veľkosť	30
Menovitá dĺžka	20.7 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3.2 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	8.5 Nm
Hmotnosť výrobku	25 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS