

# Filter MS4-LF-AGC-E-R-M

Číslo dielu: 8232834

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | 4                                                             |
| Konštrukčný rad                                            | MS                                                            |
| Montážna poloha                                            | zvisle +/- 5°                                                 |
| Jemnosť filtra                                             | 40 µm                                                         |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | manuálne, otáčaním                                            |
| Konštrukcia                                                | Spekaný filter s odstredivým odlučovačom                      |
| Ochrana nádobiek                                           | Plastový ochranný kôš                                         |
| Stupeň odlučovania kondenzátu                              | 75 s                                                          |
| Prevádzkový tlak                                           | 0 MPa...1.4 MPa<br>0 bar...14 bar<br>0 psi...203 psi          |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1700 l/min                                                    |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:]<br>Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                    |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                     |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:8:4]                 |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                |
| Veľkosť pórov                                              | 40 µm                                                         |
| Hmotnosť výrobku                                           | 320 g                                                         |
| Spôsob upevnenia                                           | voliteľne:<br>Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom           |
| Pneumatický prípoj 1                                       | G3/8                                                          |
| Pneumatický prípoj 2                                       | G3/8                                                          |
| Pokyny k materiálu                                         | V zhode s RoHS                                                |
| Materiál pripojovacej dosky                                | Hliníkový tlakový odliatok                                    |
| Materiál tesnení                                           | NBR                                                           |
| Materiál filtra                                            | PE                                                            |

| Charakteristický znak      | Hodnota                   |
|----------------------------|---------------------------|
| Materiál telesa            | Hliníkový tlakový odlatok |
| Materiál nádoby            | PC                        |
| Materiál deliaceho taniera | POM                       |