


# Redukčný ventil s filtrom MS4-LFR-1/4-D7-C-R-M-MPA

Číslo dielu: 8232850

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                                    | 4                                                                            |
| Konštrukčný rad                                            | MS                                                                           |
| Ochrana proti manipulácii                                  | Otočný ovládač s aretáciou                                                   |
| Montážna poloha                                            | zvisle +/- 5°                                                                |
| Jemnosť filtra                                             | 5 µm                                                                         |
| Odpúšťanie kondenzátu                                      | manuálne, otáčaním                                                           |
| Konštrukcia                                                | Filter s regulačným ventilom s manometrom                                    |
| Max. množstvo kondenzátu                                   | 19 ml                                                                        |
| Funkcia regulátora                                         | Výstupný tlak konštantný<br>so sekundárnym odvetraním<br>so spätným prúdením |
| Ochrana nádobiek                                           | Plastový ochranný kôš                                                        |
| Stupeň odlučovania kondenzátu                              | 75 s                                                                         |
| Indikácia tlaku                                            | s manometrom                                                                 |
| Prevádzkový tlak                                           | 0.08 MPa...1.4 MPa<br>0.8 bar...14 bar                                       |
| Rozsah regulácie tlaku                                     | 0.5 bar...12 bar                                                             |
| Max. tlaková hysteréza                                     | 0.025 MPa<br>0.25 bar<br>3.625 psi                                           |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1200 l/min                                                                   |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inertné plyny               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                   |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Skladovacia teplota                                        | -10 °C...60 °C                                                               |
| Vhodnosť pre potravinárstvo                                | pozri podrobnejšie informácie o materiáli                                    |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe                          | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]                                |
| Teplota média                                              | -10 °C...60 °C                                                               |
| Teplota okolia                                             | -10 °C...60 °C                                                               |
| Veľkosť pórov                                              | 5 µm                                                                         |
| Hmotnosť výrobku                                           | 275 g                                                                        |

| Charakteristický znak      | Hodnota                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Spôsob upevnenia           | voliteľne:<br>Montáž do čelného panela<br>Montáž do vedenia<br>s príslušenstvom |
| Pneumatický prípoj 1       | G1/4                                                                            |
| Pneumatický prípoj 2       | G1/4                                                                            |
| Pokyny k materiálu         | V zhode s RoHS                                                                  |
| Materiál obslužných dielov | PA<br>POM                                                                       |
| Materiál tesnení           | NBR                                                                             |
| Materiál filtra            | PE                                                                              |
| Materiál telesa            | Hliníkový tlakový odliatok                                                      |
| Materiál membrány          | NBR                                                                             |
| Materiál nádoby            | PC                                                                              |
| Materiál deliaceho taniera | POM                                                                             |