

Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB4-1/8:J2:M1

Číslo dielu: 8233015

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Konštrukčný rad	MS
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou uzamykateľné s príslušenstvom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Odpúšťanie kondenzátu	plnoautomatické
Konštrukcia	Filter-regulátor-maznica
Max. množstvo kondenzátu	19 ml
Jemnosť filtra	40 µm
Max. množstvo naplnenia oleja	30 cm³
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Rozsah regulácie tlaku	1 bar...12 bar
Max. menovitý prietok	850 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	490 g
Spôsob upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8

Charakteristický znak	Hodnota
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlatok
Materiál nádoby	PC