

Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB4-AGA:J124:M1-WP

Číslo dielu: 8233018

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	4
Konštrukčný rad	MS
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou uzamykateľné s príslušenstvom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Odpúšťanie kondenzátu	manuálne, otáčaním
Konštrukcia	Filter-regulátor-maznica
Max. množstvo kondenzátu	19 ml
Jemnosť filtra	5 µm
Max. množstvo naplnenia oleja	30 cm³
Funkcia regulátora	Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením
Ochrana nádobiek	Plastový ochranný kôš
Indikácia tlaku	s manometrom
Prevádzkový tlak	0.15 MPa...1.4 MPa 1.5 bar...14 bar
Rozsah regulácie tlaku	1 bar...7 bar
Max. menovitý prietok	1300 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:-]
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	690 g
Spôsob upevnenia	s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	PE
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlíatok
Materiál nádoby	PC