


# Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB6-AGE:C3:J1-WP

Číslo dielu: 8233040

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                 | 6                                                                                                                |
| Konštrukčný rad                         | MS                                                                                                               |
| Ochrana proti manipulácii               | Otočný ovládač s aretáciou<br>uzamykateľné s príslušenstvom                                                      |
| Montážna poloha                         | zvisle +/- 5°                                                                                                    |
| Jemnosť filtra                          | 40 µm                                                                                                            |
| Odpúšťanie kondenzátu                   | plnoautomatické                                                                                                  |
| Konštrukcia                             | Zapínací ventil - filter s regulačným ventilom                                                                   |
| Max. množstvo kondenzátu                | 38 ml                                                                                                            |
| Funkcia regulátora                      | Výstupný tlak konštantný<br>s kompenzáciou napájacieho tlaku<br>so sekundárnym odvetraním<br>so spätným prúdením |
| Ochrana nádobiek                        | Plastový ochranný kôš                                                                                            |
| Indikácia tlaku                         | s manometrom                                                                                                     |
| Prevádzkový tlak                        | 0.15 MPa...2 MPa<br>1.5 bar...20 bar<br>21.75 psi...290 psi                                                      |
| Rozsah regulácie tlaku                  | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi                                                     |
| Max. menovitý prietok                   | 4300 l/min                                                                                                       |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inertné plyny                                                   |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)                                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                                                                       |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                |
| Skladovacia teplota                     | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                    |
| Teplota média                           | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Teplota okolia                          | -10 °C...60 °C                                                                                                   |
| Hmotnosť výrobku                        | 1910 g                                                                                                           |
| Spôsob upevnenia                        | s upevňovacím uholníkom                                                                                          |
| Pneumatický prípoj 1                    | G3/4                                                                                                             |

| Charakteristický znak | Hodnota                    |
|-----------------------|----------------------------|
| Pneumatický prípoj 2  | G3/4                       |
| Materiál filtra       | PE                         |
| Materiál telesa       | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál nádoby       | PC                         |