


Axiálna montážna sada EAMM-A-D60-90R

Číslo dielu: 8234794

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	75 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	1080 g
Kód rozhrania akčného člena	D60
Kód rozhrania vstupu motora	90R 92RA
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS