

PE-menič
PEN-M5
Číslo dielu: 8625

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Povolenie	RCM Mark
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EÚ RoHS
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Merané hodnoty	Diferenciálny tlak Relatívny tlak
Metóda merania	Pneumaticko-elektrický spínač diferenciálneho tlaku
Prevádzkový tlak	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Spínací výstup	PNP
Funkcia spínacieho prvku	Spínač
Max. frekvencia spínania	70 Hz
Max. výstupný prúd	350 mA
Odolnosť proti skratu	áno
Rozsah prevádzkového napätia DC	12 V...30 V
Elektrický prípoj	3- žilový Kábel otvorený koniec
Dĺžka kábla	2.5 m
Materiál plášťa kábla	PUR
Spôsob upevnenia	na montážnom ráme 2n s priechodným otvorom voliteľne:
Montážna poloha	ľubovoľná
Pneumatický prípoj	M5
Hmotnosť výrobku	240 g
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál tesniaceho krúžku	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Indikácia spínacieho stavu	Žltá LED dióda
Nastavovací rozsah prahových hodnôt	-0.8 bar...8 bar
Druh krytia	IP67
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L