

Dorazové koncové tlačidlo SDK-3-PK-3

Číslo dielu: 8714

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Spôsob ovládania	mechanicky
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	16 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Konštrukcia	Guľôčkové sedlo
Spôsob návratu do základnej polohy	mechanická pružina
Menovitá šírka	0.6 s
Funkcia odvetrávania	je možné škrtenie
Princíp tesnenia	mäkký
Spôsob riadenia	priamo
Smer prietoku	nereverzibilné
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...80 °C
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Ovládacia sila	12 N
Hmotnosť výrobku	50 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Pneumatický prípoj 3	nezvedený