


Rozdeľovací blok FR-12-PK-3-B

Číslo dielu: 8761

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2.5 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...8 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Počet výstupov	12
Počet prívodov	1
Pneumatický prípoj 1	Vnútorňý závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok