

Viacvrstvá trubka PM-4

Číslo dielu: 9084

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	19 s
Vnútorný priemer	3.92 s
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...30 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-29 °C...65 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.024 kg/m
Farba	čierna
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	Hliníková tvárna zliatina PE