

Viacvrstvá trubka PM-6

Číslo dielu: 9087

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 s
polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku	25 s
Vnútorný priemer	5.2 s
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...30 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-29 °C...65 °C
Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky	0.032 kg/m
Farba	čierna
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál hadice	Hliníková tvárna zliatina PE