

Klíbová hlavica SGS-M12

Číslo dielu: 9257

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M12
Založené na norme	ISO 12240-4
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Hmotnosť výrobku	132 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vonkajšieho krúžku	Mosadz
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál vnútorného krúžku	Oceľ
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ