

Rýchlo spojka - prechodka

SCK-PK-3-KU

Číslo dielu: 9387

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	2.4 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Priechodka
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrčnú vsuvku vnútorného priemeru 3 mm s prevlečnou maticou
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 3 mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál matice	POM
Materiál spojovača	POM