

Adaptér
AD-G1/4-1/4NPT-I
Číslo dielu: 9396

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	7.95 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 1	11 Nm
Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 2	12 Nm
Menovitý uťahovací moment	9.05 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	24.22 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/4
Pneumatický prípoj 2	Vnútorý závit NPT 1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná