


Rýchlospojka - prechodka

SCK-PK-9

Číslo dielu: 9423

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	8 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Priechodka
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Pneumatický prípoj 1	pre nástrčnú vsuvku vnútorného priemeru 9 mm s prevlečnou maticou
Pneumatický prípoj 2	pre nástrčnú vsuvku s vnútorným priemerom 9 mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ
Materiál spojovača	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná