

Škrtiaci tlmič hluku GRU-1/8-B

Číslo dielu: 9516

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia tlmenia akustického tlaku
Výber prídavnej funkcie	s tlmičom hluku
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...1000 l/min
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Materiál telesa	Hliník
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...70 °C
Hmotnosť výrobku	10 g
Materiál tlmiacej vložky	PE
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníkový tlakový odliatok
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál regulačnej skrutky	PA