

# Škrtiaci tlmič hluku GRU-1/2-B

Číslo dielu: 9519

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                             | Hodnota                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                   | funkcia tlmenia akustického tlaku            |
| Výber prídavnej funkcie                           | s tlmičom hluku                              |
| Pneumatický prípoj 1                              | G1/2                                         |
| Nastavovací prvok                                 | Skrutka s drážkou                            |
| Spôsob upevnenia                                  | možnosť naskrutkovania                       |
| Normálny prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min...4000 l/min                         |
| Teplota okolia                                    | -10 °C...70 °C                               |
| Materiál telesa                                   | Hliník                                       |
| Montážna poloha                                   | ľubovoľná                                    |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty          | 0 bar...10 bar                               |
| Prevádzkové médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu           | Možnosť prevádzky s mazaním                  |
| Zhoda s LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Teplota média                                     | -10 °C...70 °C                               |
| Hmotnosť výrobku                                  | 100 g                                        |
| Materiál tlmiacej vložky                          | PE                                           |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                    | Hliníkový tlakový odliatok                   |
| Pokyny k materiálu                                | V zhode s RoHS                               |
| Materiál regulačnej skrutky                       | PA                                           |