

Adaptér
AD-1/8NPT-G1/8-I
Číslo dielu: 9624

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	5.95 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 1	7 Nm
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 2	6 Nm
Hmotnosť výrobku	9.5 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit 1/8 NPT
Pneumatický prípoj 2	Vnúťorný závit G1/8
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	PVC
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná