

**Adaptér**  
**AD-1/4NPT-G1/4-I**  
Číslo dielu: 9625

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Menovitá šírka                               | 7.95 s                                     |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty     | -0.95 bar...10 bar                         |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK           | 1 - Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Teplota okolia                               | -10 °C...60 °C                             |
| Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 1 | 12 Nm                                      |
| Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 2 | 11 Nm                                      |
| Hmotnosť výrobku                             | 21 g                                       |
| Pneumatický prípoj 1                         | Vonkajší závit 1/4 NPT                     |
| Pneumatický prípoj 2                         | Vnútorný závit G1/4                        |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                             |
| Materiál tesnení                             | PVC                                        |
| Materiál telesa                              | Oceľ, pozinkovaná                          |