

# Dvojitá vsuvka E-G1/8-1/8NPT

Číslo dielu: 9630

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                            | Hodnota                                       |
|--|---|
| Menovitá šírka                                   | 5.95 s  |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty         | -0.95 bar...10 bar                            |
| Prevádzkové médium                               | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu          | Možnosť prevádzky s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK               | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii     |
| Zhoda s LABS                                     | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota okolia                                   | -10 °C...60 °C                                |
| Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 1    | 6 Nm  |
| Max. uťahovací moment pneumatického prípoja 2    | 7 Nm  |
| Menovitý uťahovací moment                        | 10.55 Nm                                      |
| Prípustná odchýlka pre menovitý uťahovací moment | ± 20 %  |
| Hmotnosť výrobku                                 | 9.1 g   |
| Pneumatický prípoj 1                             | G1/8  |
| Pneumatický prípoj 2                             | 1/8 NPT                                       |
| Pokyny k materiálu                               | V zhode s RoHS                                |