

Dvojitá vsuvka E-G1/4-1/4NPT

Číslo dielu: 9631

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	7.95 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Poznámka o prevádzkovom/radiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 1	11 Nm
Max. ťahovací moment pneumatického prípoja 2	12 Nm
Menovitý ťahovací moment	9.05 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	19.06 g
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 2	1/4 NPT
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS