


Rýchloodvzdušňovací ventil SE-1/2-B

Číslo dielu: 9688

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Rýchle odvetranie
Pneumatický prípoj 1	G1/2
Pneumatický prípoj 2	G1/2
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Menovitý prietok odvetrania 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	6480 l/min
Normálny menovitý prietok pri natlakovaní 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	4560 l/min
Prevádzkový tlak	0.3 bar...10 bar
Teplota okolia	-20 °C...75 °C
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlíatok
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Menovitá šírka	15 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...75 °C
Hmotnosť výrobku	200 g
Pneumatický prípoj 3	G1/2
Materiál tesnení	NBR