

Indikácia tlaku

OH-10

Číslo dielu: 9791

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Prevádzkový tlak	0.14 MPa...0.8 MPa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	4 g
Pneumatický prípoj	Nástrčná vsuvka PK-3
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS