

Vtič s prikazom MCL-230AC

Številka dela: 10001

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Teža izdelka | 12 g |
| Električni priključek | Oblika A Vtič v skladu s standardom DIN EN 175301-803 |
| Nazivna delovna napetost AC | 230 V |
| Omrežna frekvenca | 50 Hz...60 Hz |
| Dovoljena nihanja napetosti | -20 %/+15 % |
| Stopnja zaščite | IP65 v skladu z IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -20 °C...60 °C |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Material ohišja | ojačan PA6 |