

# Vtič s prikazom MFL-230AC

Številka dela: 10005

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Teža izdelka	14 g
Električni priključek	oblika B po industrijskem standardu (11 mm)
Nazivna delovna napetost AC	230 V
Omrežna frekvenca	50 Hz...60 Hz
Dovoljena nihanja napetosti	-20 %/+15 %
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	ojačan PA6