


Miroventil s tipalom SO-3-PK-3-B

Številka dela: 10403

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, odprt, monostabilen
Način upravljanja	mehanski
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	60 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	-0.95 bar...8 bar
Način vračanja	mehanska vzmet
Nazivni premer	1.8 mm
Način krmiljenja	neposredno
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	6 N
Teža izdelka	7 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Material ohišja	Medenina POM