


Ventil s tipalom

V/O-3-PK-3

Številka dela: 10747

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Način upravljanja	mehanski
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	80 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	sedež bata
Nazivni premer	2.5 mm
Način krmiljenja	neposredno
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	17 N
Sila aktiviranja pri zaprtem stanju v osnovnem položaju	17 N
Sila aktiviranja pri odprtem stanju v osnovnem položaju	24 N
Teža izdelka	20 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 2	PK-3
Pnevmatični priključek 3	PK-3
Material tesnil	NBR
Material ohišja	POM