

Viličasta glava
SGA-M27X2
Številka dela: 10770

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M27x2
Radialno odstopanje +/-	5 mm
Izravnavna kota +/-	120 stp
Položaj vgradnje	poljubno
Navojni priključek	zunanji navoj M27x2
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	2189 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	jeklo, pocinkano
Material zglobne glave	jeklo pocinkan
Material varovalke	vzmetno jeklo, pocinkano