



Pnevmatični ventil J-3-PK-3

Številka dela: 10772

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	3/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	100 l/min
Pnevmatični delovni priključek	PK-3
Delovni tlak	-0.9 bar...8 bar
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Nazivni premer	2.5 mm
Preklopni čas ob	7 ms
Protiekspluzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364 – con III
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	75 g
Način pritrditve	izbirno: na priključni ploščici na montažni okvir s prehodno izvrtino
Priključek za pomožni krmilni zrak 12	PK-3
Priključek za pomožni krmilni zrak 14	PK-3
Pnevmatični priključek 1	PK-3
Pnevmatični priključek 4	PK-3
Pnevmatični priključek 5	PK-3
Material priključne plošče	Medenina ojačan PPS
Material tesnil	NBR
Material ohišja	umetna masa cinkova tlačna litina