

Pokrivalo EASC-H1-25-200

Številka dela: 1096388

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Velikost | 25-200 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 482 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material pokrivnega profila | Gnetna aluminijeva zlitina |