


Aksialni sklop EAMM-A-R38-70A

Številka dela: 1133401

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	33.75 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	3.2 kgmm ²
Prenosljivi navor	4.4 Nm
Teža izdelka	350 g
Koda vmesnika aktuatorja	R38
Koda vmesnika Motor In	70 A
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS